

## Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH  
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92  
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch  
CHE-110.606.498 MWST

**SWISSwaagen.ch**

### Personenwaage, die ideale Waage für die Gewichtskontrolle mit Hochanzeige auf Stativ



- Personenwaage mit Stativ für die Anzeige
- Gewichtsanzeige
- Schönes Design
- Wägen
- Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



<b>Modell</b>	<b>MPE 250K 100 PM CH</b>
Wägebereich	250 kg
Teilung	100 g
Aussenmasse	Wägeplatte 365 B x 360 T x 80 H mm Waage 365 B x 450 T x 1020 mm
Anzeige	grosses, LCD, 25 mm, hinterleuchtet
Akkubetrieb Optional	ca. 40 Std.
Abschaltung	automatische Abschaltung einstellbar
Zubehör(inklusive)	Netzteil, Stativ
<b>Preis</b>	<b>486.- exkl. MWST</b>

w eitere Modelle siehe:  
<http://medizinalwaagen.ch>

Personenwaage, die ideale Waage für die  
Gewichtskontrolle mit Hochanzeige auf Stativ  
~~Fr. 495.00~~  
sofort lieferbar

Fr. 486.00

**Zubehör**

**Preis**



Akku zu Waage, eingebaut  
sofort lieferbar

Fr. 68.00

# MPE Personenwaage

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



NEW

Medizinische Waagen



MPE-PM:  
mit Stativ

MPE-HM:  
mit Stativ und  
Größenmessstab

Medizinische Waagen



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- **1** Rückseitige Zweitanzeige
- **2** Nur MPE-HM: Im Stativ integrierter, ausziehbarer Größenmessstab, Messbereich 88-200 cm
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomische optimierte Bauform
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s "eingefroren". So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können

- **3** 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit d für 5 s um 1 Stelle erhöht werden

Technische Daten:

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxTxH 365x360x80 mm
- Gesamtabmessungen MPE-HM: BxTxH 365x620x2125 mm (mit ausgefahrenem Größenmessstab), MPE-PM: BxTxH 365x450x1020 mm
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Datenschnittstelle RS 232 serienmäßig
- Nettogewicht ca. 12 kg

Zubehör:

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, **MBC-A03**
- Schnittstellenkabel RS 232 zum Anschluss eines externen Gerätes, **CFS-A01**

<sup>4</sup> In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD			OPTION			FACTORY		

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

<b>Justierprogramm (CAL):</b> Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.	<b>Datenschnittstelle:</b> Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.	<b>Erschütterungsfreies Wägen:</b> Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
<b>Netzadapter:</b> 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.	<b>Akku-Betrieb:</b> Wiederaufladbares Set.	